

拝啓

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

『ハーモニックドライブ® 総合カタログ』の記載内容に誤りがありましたので、訂正してお詫び致します。

敬具

【カタログ名称】 ハーモニックドライブ® 総合カタログ (NO.1812-17R-HD)

【訂正箇所】 173 ページ (朱記数値の訂正)

【内容】 出力フランジ側の取り付けと伝達トルク / ケース側の取り付けと伝達トルク (表 173-1 ~ 4)

出力フランジ側の取り付けと伝達トルク

■CSD-2UH

表 173-1

項目		型番						
		14	17	20	25	32	40	50
ボルト本数		10	8	8	8	10	10	10
ボルトサイズ		M3	M5	M6	M8	M8	M10	M10
ボルト取付 P.C.D	mm	25	27	34	42	57	72	88
ボルト締め付けトルク	N・m	2.0	9.0	15.3	37	37	74	128
	kgf・m	0.20	0.92	1.56	3.8	3.8	7.5	13.1
ボルト伝達トルク	N・m	52	121	216	485	823	1660	2930
	kgf・m	5.3	12.4	22.1	49.5	84.0	169	298

■CSD-2UF

表 173-2

項目		型番					
		14	17	20	25	32	40
ボルト本数		8	10	8	8	8	12
ボルトサイズ		M3	M3	M4	M5	M6	M6
ボルト取付 P.C.D	mm	42	50	60	73	96	116
ボルト締め付けトルク	N・m	2.0	2.0	4.5	9.0	15.3	15.3
	kgf・m	0.20	0.20	0.46	0.9	1.56	1.56
ボルト伝達トルク	N・m	70	104	168	328	612	1100
	kgf・m	7.1	10.6	17.2	33.5	62.4	112

ケース側の取り付けと伝達トルク

■CSD-2UH

表 173-3

項目		型番						
		14	17	20	25	32	40	50
ボルト本数		6	10	12	18	18	18	22
ボルトサイズ		M3	M3	M3	M3	M4	M5	M6
ボルト取付 P.C.D	mm	49	56	64	79	104	117.5	147
ボルト締め付けトルク	N・m	2.0	2.0	2.0	2.0	4.5	9.0	15.3
	kgf・m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.46	0.9	1.56
ボルト伝達トルク	N・m	61	116	160	296	658	1180	2570
	kgf・m	6.2	11.9	16.3	30.0	67.0	121	262

■CSD-2UF

表 173-4

項目		型番					
		14	17	20	25	32	40
ボルト本数		6	8	8	10	10	10
ボルトサイズ		M3	M3	M3	M4	M5	M6
ボルト取付 P.C.D	mm	64	74	84	102	132	158
ボルト締め付けトルク	N・m	2.0	2.0	2.0	4.5	9.0	15.3
	kgf・m	0.20	0.20	0.20	0.46	0.9	1.56
ボルト伝達トルク	N・m	80	123	140	358	742	1250
	kgf・m	8.2	12.6	14.3	36.6	75.7	127

「No.1812-17R-HD」以前の発行カタログも上記項目は訂正対象となります。