

ハーモニックプラネタリ®精密制御用減速機HPFシリーズ/ハーモニックドライブ®ACサーボアクチュエータ SHA-HP シリーズ リーフレット記載内容に関する誤りのお知らせ

拝啓

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

『ハーモニックプラネタリ®精密制御用減速機HPFシリーズ/ハーモニックドライブ®ACサーボアクチュエータ SHA-HP シリーズ』リーフレットの記載内容に誤りがありましたので、訂正しお詫び致します。

お客様におかれましては、かかるご迷惑をお詫びするとともに、今後とも弊社製品のお引き立て下さいますようご懇願申し上げます。

敬具



FINE MECHANICS & TOTAL CONTROL

HarmonicDrive® ACサーボアクチュエータ
SHAシリーズ

中空径
φ25mm (25番) OR φ30mm (32番)
φ20 φ26

中空穴構造をもった
高速アクチュエータ

遊星減速機だから**早い!!**
(SHA25A11HP: 出力回転速度500r/min)

アクチュエータだから**省スペース!!**
(SHA32A11HP: 外径φ167, 出力トルク62N・m)

中空穴で装置設計をよりシンプルに!!

ACサーボアクチュエータSHAシリーズは中空のモータと減速機を組み合わせた中空穴構造をもったアクチュエータです。本製品は遊星減速機を用いており、出力回転速度が500r/min(25番)、430r/min(32番)と高速、さらに一方向位置決め精度が120arc sec以下の高精度を実現した製品です。

カタログのご請求・製品についてのお問い合わせはこちらまで

東京営業所 / TEL.03(5471)7400(代)
北海道営業所 / TEL.011(848)8107(代)
甲信濃営業所 / TEL.026(40)8016(代)
中部営業所 / TEL.059(773)7431(代)
関西営業所 / TEL.06(6366)3120(代)
九州営業所 / TEL.092(451)7700(代)
海外営業所 / TEL.02(63)8016(代)

製品の詳細仕様は <http://www.hds.co.jp/> もしくは新製品ニュース Vol.9をご覧ください。

【訂正箇所】

SHA シリーズ 中空径

×【誤】

φ25mm (25番)

φ30mm (32番)

○【正】

φ20mm (25番)

φ26mm (32番)



中空径
φ25mm (25番) OR φ30mm (32番)
φ20 φ26